MK5002

Détecteur pour vérins cylindriques

MKR3000-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5115

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	Ø 8 / L = 30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Sensibilité magnétique	[mT]	3
Vitesse de passage	[m/s]	< 5
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[mm]	1
Répétabilité	[mm]	0,1

MK5002

Détecteur pour vérins cylindriques

MKR3000-BPKG

Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...75	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Données mécaniques			
Face active		frontal	
Type de vérin		vérins cylindriques	
Dimensions	[mm]	Ø 8 / L = 30	
Matières		aluminium; face active: plastique	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			

Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
BK = noir