# E20477

## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043MSS0005E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati elettrici** | | | |
| Tensione di esercizio | [V] | 10...30 DC | |
| **Uscite** | | | |
| Modello elettrico | | PNP | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...70 | |
| Grado di protezione | | IP 67 | |
| **Dati meccanici** | | | |
| Dimensioni | [mm] | 27 x 15 x 39 | |
| Materiali | | TPU trasparente | |
| Materiale corpo | | TPU, trasparente | |
| Materiale dado | | ottone, nichelato | |
| **Elementi di indicazione e comando** | | | |
| Indicazione | | Stato di commutazione | 2 x LED, giallo |
| | | Funzionamento | 1 x LED, verde |
| **Osservazioni** | | | |
| Quantità | | 1 pezzo | |

# E20477

## Cavo di collegamento con connettore femmina

**ADOAH043MSS0005E04**

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato

### Collegamento




| | |
|---|---|
| | Colori dei fili conduttori : |
| BN = | marrone |
| BK = | nero |
| BU = | blu |
| WH = | bianco |