E20362

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-M4/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	96
OUF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	96
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Filettatura della sonda		M4
Lunghezza sonda	[mm]	15
Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Materiali		Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica		vetro

E20362

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-M4/2M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo