EVC938

Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Modello		cavo Ethernet, codificato D
Applicazione		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Applicazioni industriali / automazione industriale
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	30 AC / 60 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	1,5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-25...90
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; (connettori M12 / connettori RJ45: IP 20)
Dati meccanici		
Peso	[g]	757,3
Materiale corpo		TPU / PC

EVC938

Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S

Materiale dado	ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 3 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm

Collegamento elettrico

Cavo: 12 m, PUR, senza alogeno, verde, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: PC; Contatti: dorato