MK5030

Sensore per cilindri rotondi

MKR3000-ANKG/AS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5112

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Superficie attiva

CE

Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		NPN
Funzione uscita		NO
Dimensioni	[mm]	12 x 30 x 12
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 10
Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	2
Uscite		
Modello elettrico		NPN
Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	300
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	5000
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Sensibilità di reazione	[mT]	3
Velocità di passaggio	[m/s]	< 5
Precisione / Deriva		
Isteresi	[mm]	1
Ripetibilità	[mm]	0,1

MK5030

Sensore per cilindri rotondi

MKR3000-ANKG/AS

Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/ vibrazioni		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dati meccanici			
Superficie attiva		davanti	
Tipo di cilindro		cilindri rotondi	
Dimensioni	[mm]	12 x 30 x 12	
Materiali		alluminio; plastica	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8; codifica: A

Collegamento