E20983

带**AND**链接的**Y**型分配器

LOGIC-UNIT/US

該產品即將/已停產



产品特征		
外壳		圆柱形的
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 35
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
重量	[g]	72.2
外壳		圆柱形的
原材料		PBT; ABS
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2

E20983

带**AND**链接的**Y**型分配器

LOGIC-UNIT/US

注释	
包装单位	1 件

电气连接

接口