AC014A

AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC514A + E7000A

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Beschriftungsfeld
2 Fixierung Infrarotadapter

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 150
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		2
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	18...30; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	100
Eingangsstrom High	[mA]	6...10
Eingangsstrom Low	[mA]	0...2

AC014A

AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Schaltpegel High	[V]	> 11				
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja				
Ausgänge						
Elektrische Ausführung		AS-i				
Anzahl der digitalen Ausgänge		2				
Spannungsbereich DC	[V]	15...30; (nach PELV; über Flachkabel)				
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	1000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kurzschlussfest		ja				
Galvanisch entkoppelt		ja				
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur	[°C]	0...40				
Schutzart		IP 67				
Zulassungen / Prüfungen						
ATEX Gerätekennzeichnung		II 3G EEx nA II T6 X				
		II 3D T60 °C IP 67 X				
EMV		EN 50295				
AS-i Kennwerte						
AS-i Version		2.1				
AS-i Adressierung		IR-Adressierung möglich				
Erweiterter Adressiermodus		ja				
AS-i Profil		S-B.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	B				
AS-i ID-Code	[hex]	A.E				
AS-i Zertifikat beantragt		ja				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		Eingang	-	-	3	4
		Buchse	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	-	-	4	2 4
		Ausgang	1	2	-	-
		Buchse	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		Pin	4	2 4	-	-
Mechanische Daten						
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK-E-Unterteilen				
Werkstoffe		PBT				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige		Betrieb	LED, grün			
		Fehler	LED, rot			
		Funktion	LED, gelb			

AC014A

AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Bemerkungen	
Bemerkungen	Eingänge und Ausgänge dürfen galvanisch nicht verbunden werden. Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden: I-, I+, I-3/4, I-4 Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden. Verwenden Sie M12-Steckverbindungen mit Sechskant-Überwurfmuttern, Anzugsdrehmoment 0,8 Nm.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK-E:

Anschluss



Steckverbindung: M12