AC1314

AS-Interface DeviceNet-Gateway mit SPS

ControllerE 2Master DN RS232

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



1 Display
2 Taste
3 DeviceNet-Schnittstelle

Einsatzbereich		
Applikation		Dezentrale Steuerung; DeviceNet-Gateway
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 500
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	10
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	10
Anzahl AS-i Master		2
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		RS232; CAN
CAN		
Protokoll		DeviceNet
Verwendungstyp		Datenübertragung
Hinweis zu Schnittstellen		Group 2 only Slave

AC1314

AS-Interface DeviceNet-Gateway mit SPS

ControllerE 2Master DN RS232

RS232		
Anzahl der RS232 Schnittstellen		1
Übertragungsrate		9600...115200 Baud
Steckertyp		RJ11
Verwendungstyp		Programmierung
Hinweis zu Schnittstellen		galvanisch getrennt
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95
Schutzart		IP 20
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
AS-i Master Profil		M3
AS-i Zertifikat		61112
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	549,4
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Werkstoffe		Aluminium; Stahlblech verzinkt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	4 x LED, rot
		3 x LED, grün
		3 x LED, gelb
		Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschluss