AC2620

AS-Interface Universalmodul

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65





1 Beschriftungsfeld

Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der Pt100-Eingänge: 4
Messbereich	[°C]	-200...850
Einsatzbereich		
Applikation		Feldmontage
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	80
Verpolungsschutz		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der Pt100-Eingänge: 4
Eingänge		
Anzahl der Pt100-Eingänge		4
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	18...30; (DC)
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	20
Anzahl der analogen Eingänge		Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren
Auflösung Analogeingang		16 bit / 0,1 °C

AC2620

AS-Interface Universalmodul

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Ausgänge			
Auflösung Analogausgang		16 bit / 0,1 °C	
Mess-/Einstellbereich			
Messbereich	[°C]	-200...850	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70	
Lagertemperatur	[°C]	-25...85	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (nicht kondensierend)	
Max. Höhe über NN	[m]	2000	
Schutzart		IP 65	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 50295	
MTTF	[Jahre]	150	
AS-i Kennwerte			
AS-i Master Profil		M3; M4	
AS-i Profil		S-7.3.E	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7	
AS-i ID-Code	[hex]	3.E	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	299	
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen	
Werkstoffe		PBT	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Analogsignal	LED, gelb Kanäle AI1…AI4
		Betrieb	LED, grün AS-i
		Fehler	LED, rot
Elektrischer Anschluss			
Modulanschluss		Flachkabel	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			

Käfigzugfederklemmen:

AC2620

AS-Interface Universalmodul

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:

Anschluss



1	Kanal 1+
2	S1-
3	Kanal 1-
4	Kanal 2+
5	S2
6	Kanal 2-
7	Kanal 3+
8	S3-
9	Kanal 3-
10	Kanal 4+
11	S4-
12	Kanal 4-