AC2807

AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	60
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relais-Ausgänge: 4
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AUX
Spannungsversorgung	[V]	18...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	200
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		nein
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i

AC2807

AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Spannungsbereich DC	[V]	24	
Spannungsbereich AC	[V]	240	
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	2500	
Anzahl der Relais-Ausgänge		4	
Kurzschlussfest		nein	
Galvanisch entkoppelt		ja	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...50	
Schutzart		IP 20	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 50295	
		EN 50178	
AS-i Kennwerte			
AS-i Profil		S-7.0	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7	
AS-i ID-Code	[hex]	0	
Mechanische Daten			
Montageart		Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar	
Werkstoffe		PA; PVC	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	LED, gelb
		Betrieb	LED, grün
Zubehör			
Zubehör optional		COMBICON-Stecker:, E70198	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

AC2807

AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektrischer Anschluss

COMBICON:

Anschluss



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensorversorgung +24V
I-	Sensorversorgung 0V
L1	Externe Versorgung - (DC) / L1 (AC)
N	Externe Versorgung - (DC) / N (AC)
I1...I4	Schalteingang Sensor 1...4
O1...O4	Schaltausgang Aktuator 1...4