AC2211

AS-i Erdschlusswächter

Earth Fault Monitoring Device

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich			
Applikation		Erfassung unsymmetrischer Isolationsfehler; Erdschlussüberwachung in ungeerdeten AS-i- und 24 V-Gleichspannungsnetzen (IT-System)	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC	
Nennspannung DC	[V]	21...36	
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	40	
Ausgänge			
Kontaktbelastbarkeit		1A AC/DC	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60	
Lagertemperatur	[°C]	-40...70	
Schutzart		IP 20	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
AS-i Kennwerte			
AS-i Zertifikat		19801	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	176	
Gehäuse		Tragschienen- und Rückwandmontage	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Betrieb	LED, grün
		Funktion	LED, gelb

AC2211

AS-i Erdschlusswächter

Earth Fault Monitoring Device

Bemerkungen	
Bemerkungen	Passives unsymmetrisches Messverfahren
	1 Meldekontakt
	Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus
	Kontakt ist geschlossen, wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschluss