DC0102

Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

D100/230VAC/3-CHANNEL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



CE

Produktmerkmale		
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Abmessungen	[mm]	75 x 100 x 110
Einsatzbereich		
Applikation		Auswertung von Impulsfolgen auf Erreichen einer Minimaldrehzahl an Anlagen; Zentrifugen; Rührwerke
Elektrische Daten		
Nennspannung AC	[V]	< 230
Nennspannung DC	[V]	24
Nennspannungstoleranz	[%]	10
Nennspannungstoleranz 2	[%]	10
Nennfrequenz AC	[Hz]	50...60
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	24
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der Relais-Ausgänge: 3
Ausgänge		
Anzahl der Relais-Ausgänge		3
Kontaktbelastbarkeit		4 A / 250 V AC (30 V DC)
Mess-/Einstellbereich		
Einstellbereich	[Imp/min]	50...500
Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese	[% von Sr]	< 5
Reproduzierbarkeit	[% von Sr]	< 5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...55

DC0102

Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

D100/230VAC/3-CHANNEL

Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20
Mechanische Daten		
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Abmessungen	[mm]	75 x 100 x 110
Werkstoffe		Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, grün
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Bemerkungen		*) Sonderbauform
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: ...2.5 mm²		
Anschluss		