DN3012

Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DN4012
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Potentiometer

Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	10
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	100...240
Ausgangsspannung DC	[V]	24...28
Schutzklasse		I; (IEC 61140)
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	1000
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 1000
Ausgangsspannung	[V]	einstellbar
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	5
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[mV]	50
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9

DN3012

Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Externe Eingangsabsicherung		10 A; B	
Derating	[W/K]	3% / K (> 60° C)	
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	205	
Ausgänge			
Kurzschlussfest		ja	
Überlastfest		ja	
Belastbarkeit DC-OK-Signal		30 V DC (< 1 A)	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70	
Schutzart		IP 20	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	0,987	
Montageart		Tragschiene; (TH35 (EN 60715); Freiräume zur Konvektionskühlung 20 mm)	
Abmessungen	[mm]	129 x 50 x 136	
Werkstoffe		AlMg3; Stahlblech; PC	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		DC ok	1 x LED, grün
		Überlast	1 x LED, rot
Bemerkungen			
Bemerkungen		Ausgangsspannung gemäß SELV, PELV	
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			
Schraubklemmen:			
Anschluss			



1: primär
2: sekundär