E10420

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0015G04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Abgeschirmte Leitung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	578,8
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 46,5
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10420

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0015G04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 15 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau
WH =	weiß