E10008

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]		10...30 DC
Ausgänge			
Elektrische Ausführung			PNP
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]		-25...90
Schutzart			IP 67
Mechanische Daten			
Werkstoffe			PUR
Werkstoff Griffkörper			PUR
Werkstoff Überwurfmutter			Zinkdruckguss
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück

E10008

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0005E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau