E10096

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040PLS0002E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10915
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 42
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		PUR
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10096

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040PLS0002E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: PUR

Anschluss