# E11418

## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA031MSS0001H03STGH030MSS




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | | |
| Besondere Eigenschaft | | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte | |
| Silikonfrei | | ja | |
| **Elektrische Daten** | | | |
| Betriebsspannung | [V] | < 24 AC/DC | |
| Überspannungsschutz | | ja;  (VDR) | |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 3 | |
| **Umgebungsbedingungen** | | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...80 | |
| Schutzart | | IP 67 | |
| **Mechanische Daten** | | | |
| Gewicht | [g] | 94,2 | |
| Werkstoffe | | PUR | |
| Werkstoff Griffkörper | | PUR | |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Messing, vernickelt | |
| **Anzeigen / Bedienelemente** | | | |
| Anzeige | | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
| **Zubehör** | | | |
| Lieferumfang | | Schraube | |
| | | Beschriftungsfeld | |

# E11418

## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA031MSS0001H03STGH030MSS

### Bemerkungen

| | |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm




### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Anschluss




### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm