E11462

Verbindungskabel

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei		ja	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3	
Ausgänge			
Elektrische Ausführung		PNP	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85	
Schutzart		IP 68	
Mechanische Daten			
Werkstoffe		PUR	
Werkstoff Griffkörper		PUR	
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	2 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

E11462

Verbindungskabel

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm