E11651

Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0005H03



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft			silikonfrei
Silikonfrei			ja
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]		< 24 AC/DC
Überspannungsschutz			ja; (VDR)
Strombelastbarkeit gesamt	[A]		5
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]		-20...80
Schutzart			IP 67
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]		256,3
Abmessungen	[mm]		28,5 x 29,5 x 47
Werkstoffe			PP; FKM
Werkstoff Griffkörper			PP / FPM
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück

E11651

Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0005H03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN/YE =	grün / gelb