E12739

Klemmhalter mit Festanschlag

FIXING/M18/NT/FE/END STOP



Einsatzbereich		
Ausführung		mit Festanschlag
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	78,9
Montagehinweis		Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung)
Abmessungen	[mm]	M24 x 1,5 / L = 34,5
Gewindebezeichnung		M24 x 1,5
Innendurchmesser	[mm]	18
Werkstoffe		Stahl verzinkt; Muttern: Stahl verzinkt
Anzugsdrehmoment	[Nm]	5; (Befestigungsmuttern: 40)
Zubehör		
Lieferumfang		Muttern: 2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Diagramme und Kurven		
Montage