# E12008

## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050MSS0030C05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC561
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.




| | | |
|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | |
| Besondere Eigenschaft | | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung |
| Silikonfrei | | ja |
| **Elektrische Daten** | | |
| Betriebsspannung | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Schutzklasse | | III |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 4 |
| **Umgebungsbedingungen** | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...80 |
| Schutzart | | IP 67 |
| **Mechanische Daten** | | |
| Gewicht | [g] | 1286,4 |
| Abmessungen | [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
| Werkstoffe | | TPU |
| Werkstoff Griffkörper | | TPU |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Messing, vernickelt |
| **Bemerkungen** | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |

# E12008

## Anschlusskabel mit Buchse

**ADOGH050MSS0030C05**

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 30 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm, abgeschirmt; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt

### Anschluss




| | Adernfarben : |
|---|---|
| BK = | schwarz |
| BN = | braun |
| BU = | blau |
| GY = | grau |
| WH = | weiß |