E12357

Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKSG



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	8,733
Abmessungen	[mm]	12 x 12 x 45
Werkstoffe		PBT; PA
Werkstoff Griffkörper		PBT / PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E12357

Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKSG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: 0,14...0,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...5 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT / PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss