E18070

Einbaustecker

RSTGB030ALS00.3-03



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 600 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...100
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	36,287
Einbaugewinde		M20 x 1,5
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E18070

Einbaustecker

RSTGB030ALS00.3-03

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
GN =	grün
WH =	weiß