E18253

Einbaubuchse

RSTGA030ALS00.3-03

No scale drawing available

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	22,68
Einbaugewinde		M16 x 1,5
Werkstoff Überwurfmutter		Aluminium, eloxiert
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Arretierung: Aluminium, eloxiert; Kontakte: vergoldet

E18253

Einbaubuchse

RSTGA030ALS00.3-03

Anschluss