E18327

Einbaubuchse

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-Ring

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	22,68
Einbaugewinde		1/4"-18NPT
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



E18327

Einbaubuchse

RDOGH050MSS00.3E05

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN/YE =	grün / gelb
WH =	weiß