E20571

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/1,2M



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	280
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	15
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	15
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	84,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6
Gesamtlänge	[mm]	1200
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		◉
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon

E20571

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/1,2M

Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück