E20607

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OBF
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	200
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M3
Tastkopflänge	[mm]	20
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

E20607

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Zubehör	
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück