
E20051

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	330
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
OOF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	200
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	42,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6

E20051

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6

Tastkopflänge	[mm]	25
Gesamtlänge	[mm]	600; (+20 mm)
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		◐
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück