E20146

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-E2,5/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20359
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	96
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	96
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	2,5
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	2000

E20146

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-E2,5/2m

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück