E20359

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	85
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	85
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	2,5
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	2500
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20359

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück