E20384

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-P-A-R5

Auslaufartikel



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OGF
OGF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	12
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	59,4
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	5
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		◐
Werkstoffe		Adapter: PPE

E20384

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-P-A-R5

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E10221
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück