E70600

AS-Interface Spannungsverteiler

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Einsatzbereich		
Ausführung		AS-i / 24 V
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	8
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	24 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...75
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	89,5
Werkstoffe		PA 6.6; Schrauben: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Muttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Flachkabeldichtung: NBR
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück