E80329

RFID-Tag

ID-TAG/D30x20/01

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Betriebstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	0,125
Speichergröße	[bit]	363
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Lagertemperatur	[°C]	-25...180
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	23
Abmessungen	[mm]	Ø 30 / L = 20
Werkstoffe		PU
Bemerkungen		
Bemerkungen		180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Verpackungseinheit		1 Stück