EBC046

Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0020H19



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP

EBC046

Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0020H19

Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]		-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]		-5...60
Schutzart			IP 67; IP 68
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]		2962
Abmessungen	[mm]		22 x 54 x 127
Werkstoffe			PA
Werkstoff Griffkörper			PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler			8
Ausführung Steckverbinder			M12
Schleppketteneignung			ja
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Biegezyklen	> 2 Mio.
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	16 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör			
Lieferumfang			Verschlusskappen: 2
			Beschriftungsschilder: 8
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm



EBC046

Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0020H19

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb

EBC046

Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0020H19