EY5054

Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Silikonfrei		ja	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	24 DC	
Schutzklasse		III	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Schutzart		IP 67	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	58,7	
Werkstoff Griffkörper		TPU	
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt	
Werkstoff Dichtung		FKM	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 15 x Kabeldurchmesser
		Biegezyklen	> 1 Mio.
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss - Stecker C

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm



EY5054

Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

Elektrischer Anschluss - Kabel

Kabel: 0,45 m, PVC, halogenfrei, schwarz, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse A

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm



Elektrischer Anschluss - Buchse B

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm