# IF5273

## Induktiver Sensor

IFB3004-APOG/MS/20m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag




| | | |
|---|---|---|
| **Produktmerkmale** | | |
| Elektrische Ausführung | | PNP |
| Ausgangsfunktion | | Öffner |
| Schaltabstand | [mm] | 4 |
| Gehäuse | | Gewindebauform |
| Abmessungen | [mm] | M12 x 1 |
| **Elektrische Daten** | | |
| Betriebsspannung | [V] | 18...36 DC |
| Stromaufnahme | [mA] | 7;  (24 V) |
| Schutzklasse | | II |
| Verpolungsschutz | | ja |
| **Ausgänge** | | |
| Elektrische Ausführung | | PNP |
| Ausgangsfunktion | | Öffner |
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC | [V] | 2 |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC | [mA] | 200 |
| Schaltfrequenz DC | [Hz] | 400 |
| Kurzschlussschutz | | ja |
| Ausführung Kurzschlussschutz | | getaktet |
| Überlastfest | | ja |
| **Erfassungsbereich** | | |
| Schaltabstand | [mm] | 4 |

# IF5273

## Induktiver Sensor

**IFB3004-APOG/MS/20m**

| | | |
|---|---|---|
| Realschaltabstand Sr | [mm] | 4 ± 10 % |
| Arbeitsabstand | [mm] | 0...3,25 |
| **Genauigkeit / Abweichungen** | | |
| Korrekturfaktor | | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
| Hysterese | [% von Sr] | 1...15 |
| Schaltpunktdrift | [% von Sr] | -10...10 |
| **Umgebungsbedingungen** | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...80 |
| Schutzart | | IP 67 |
| **Mechanische Daten** | | |
| Gehäuse | | Gewindebauform |
| Einbauart | | nicht bündig einbaubar |
| Abmessungen | [mm] | M12 x 1 |
| Gewindebezeichnung | | M12 x 1 |
| Werkstoffe | | Messing vernickelt; PBT |
| **Anzeigen / Bedienelemente** | | |
| Anzeige | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
| **Zubehör** | | |
| Lieferumfang | | Befestigungsmuttern: 2 |
| **Bemerkungen** | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |
| **Elektrischer Anschluss** | | |

Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anschluss




| | |
|---|---|
| | Adernfarben : |
| BN = | braun |
| BU = | blau |
| BK = | schwarz |