OE0003

Einweglichtschranke Sender

OES-V



Produktmerkmale		
Lichtart		Infrarotlicht
Gehäuse		Gewindebauform
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Elektrische Daten		
Anschluss an Schaltverstärker		ja
Schaltverstärker		Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Schutzklasse		III
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	950
Ausgänge		
Kurzschlussschutz		nein
Überlastfest		nein
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2
MTTF	[Jahre]	49633

OE0003

Einweglichtschranke Sender

OES-V

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	56,5
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M8 x 1
Gewindebezeichnung		M8 x 1
Werkstoffe		Messing vernickelt

Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
RD =	rot
screen =	Schirm