OK5009

Fiberoptikverstärker

OKF-FNKG/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OK5022
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...50 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 30; ((24 V))
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		NPN
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	250
Schaltfrequenz DC	[Hz]	120
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Erfassungsbereich		
Reichweite	[m]	0...0,12; (Einweglichtschranke)
Tastweite	[mm]	0...40; (Reflexlichttaster)
Reich-/Tastweite einstellbar		ja

OK5009

Fiberoptikverstärker

OKF-FNKG/6M

Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60	
Schutzart		IP 65	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
MTTF	[Jahre]	529	
Mechanische Daten			
Gehäuse		Quaderförmig	
Abmessungen	[mm]	50 x 19 x 35	
Werkstoffe		PPO modifiziert	
Ausrichtung Optik		seitliche Optik	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör			
Lieferumfang		Schraubendreher	
		Befestigungsschrauben: 2 x M4 x 25	
		Unterlegscheiben: 2	
		Federringe: 2	
		Muttern: 2	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Hellschaltung Entspricht bei Einwegfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Öffner"	
		Entspricht bei Tasterfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Schließer"	
		Dunkelschaltung Entspricht bei Einwegfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Schließer"	
		Entspricht bei Tasterfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Öffner"	
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Anschluss





	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß