OW1014

Einweglichtschranke Empfänger

OWE-FPKG/0,1M/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OJ5067
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Empfänger in unterer und oberer Optik

Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	25; ((36 V))
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Schaltfrequenz DC	[Hz]	250
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet

OW1014

Einweglichtschranke Empfänger

OWE-FPKG/0,1M/US

Überlastfest		ja	
Erfassungsbereich			
Sender / Empfänger		Empfänger	
Reichweite	[m]	< 4	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
Mechanische Daten			
Gehäuse		Quaderförmig	
Abmessungen	[mm]	36 x 60 x 10	
Werkstoffe		ABS glasfaserverstärkt	
Optikwerkstoff		PMMA	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
		Funktion	1 x LED, rot
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,1 m, PVC

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A

Anschluss





OW1014

Einweglichtschranke Empfänger

OWE-FPKG/0,1M/US

Diagramme und Kurven

Funktionsreservekurve