OW5025

Infrarot-Temperatursensor

OWI-BPKG/10m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



CE

Produktmerkmale		
Gehäuse		Gewindebauform
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	20; ((24 V))
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	150
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Erfassungsbereich		
Reich-/Tastweite einstellbar		ja
Wellenlängenbereich	[µm]	6...14
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	< 500
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

OW5025

Infrarot-Temperatursensor

OWI-BPKG/10m

Mechanische Daten		
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Gewindebezeichnung		M30 x 1,5
Werkstoffe		Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet
Optikwerkstoff		Kunststoff

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2
	Schraubendreher

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß