ST1000

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

STM12ABA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale		
Prozessanschluss		M12 x 1
Einsatzbereich		
Applikation		Hochtemperaturbereich
Medien		Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Druckfestigkeit	[bar]	30
Flüssige Medien		
Applikation		Hochtemperaturbereich
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Gasförmige Medien		
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Elektrische Daten		
Anschluss an Auswerteelektronik		VS 0100
Mess-/Einstellbereich		
Flüssige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
Gasförmige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	5...1500
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Flüssige Medien		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Gasförmige Medien		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP 67

ST1000

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

STM12ABA

Mechanische Daten		
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M12 x 1
Gewindebezeichnung		M12 x 1
Werkstoffe		1.4305 (Edelstahl / 303)
Prozessanschluss		M12 x 1

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
GN =	grün
WH =	weiß
YE =	gelb