ST2400

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

STR14AAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: ST2404
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale		
Prozessanschluss		G 1/4 Außengewinde
Einsatzbereich		
Medien		Flüssige Medien; Aggressive Medien
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Druckfestigkeit	[bar]	5
Flüssige Medien		
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Elektrische Daten		
Anschluss an Auswerteelektronik		VS 0100
Mess-/Einstellbereich		
Flüssige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	7
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	2...20
Flüssige Medien		
Ansprechzeit	[s]	2...20
Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gehäuse		Gewindebauform
Werkstoffe		PTFE
Prozessanschluss		G 1/4 Außengewinde
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

ST2400

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

STR14AAC

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß