CR2033


I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner

R360/METAL-MODULE/I/8/O/4

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: CR2042
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

Venligst benyt ikke til nye projekter



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...32 DC
Indgange / Udgange		
Total antal indgange og udgange		12
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 8; Antal analoge indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		8
Antal analoge indgange		4
Analog indgang (strøm)	[mA]	0...20
Analog indgang (spænding)	[V]	0...32
Udgange		
Antal digitale udgange		4
Antal PWM udgange		4

CR2033

I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner

R360/METAL-MODULE/I/8/O/4

Software / Programmering		
Parameter indstillingsmuligheder		input/output funktioner
Interface		
Antal CAN interfaces		1
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	177
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1752,1
Dimensioner	[mm]	39 x 77 x 227
Bemærkning		
Henvisninger		Venligst benyt ikke til nye projekter
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12		