E10260


Konfektionerbare stik

SSTGH040PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11504

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...55 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 52
Materiale		PBT
Indstøbt-emne materiale		PBT
Materiale - omløber		PBT
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E10260

Konfektionerbare stik

SSTGH040PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PBT



Tilslutning

