
E20362

Fiber separat sender modtager

FE-00-A-A-M4/2M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Registreringsområde		
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere		OKF; OUF
OKF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	96
OUF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	96
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...290
Mekaniske data		
Varianter af fiberoptik hoved		lige
Fiberoptik hoved gevind		M4
Sensorhoved længde	[mm]	15
Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	20
Materiale		Adapter: ABS
Fiber materiale		glas

E20362

Fiber separat sender modtager

FE-00-A-A-M4/2M

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.