
E70004

Forbindelseskabel med stik

ASTGH030MSS0020B03

Artiklen er udgået - arkiv informationer




Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




E70004

Forbindelseskabel med stik

ASTGH030MSS0020B03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå