DD0001

Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DD0203

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 fijación sobre carril DIN

CE

Características del producto		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Campo de aplicación		
Aplicación		evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación
Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 1
Salidas		
Número de salidas relé		1
Poder de corte		8 A / 1250 VA / 250 V AC

DD0001

Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC

Rango de configuración / medición			
Rango de configuración	[Imp/min]	5...5000	
Precisión / variaciones			
Histéresis	[% del Sr]	5...100	
Repetibilidad	[% del Sr]	1	
Tiempos de respuesta			
Temporización de arranque	[s]	0,5...15	
Software / programación			
Ajuste del punto de conmutación		ajuste fino con potenciómetro	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70	
Grado de protección		IP 40	
Grado de protección de los bornes		IP 20	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	0,42	
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN	
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110	
Materiales		plástico	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	LED, verde
		Disponibilidad	1 x LED, verde

DD0001

Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC

Conexión eléctrica

Conexión



01:	no utilizado
02:	no utilizado
03:	DC Alimentación del sensor (-)
04:	Entrada de la señal pnp
05:	DC Alimentación del sensor (+)
06:	DC Tensión de alimentación (-)
07:	DC Tensión de alimentación (+)
08:	no utilizado
09:	no utilizado
10:	no utilizado
11:	no utilizado
12:	relé contacto normalmente cerrado
13:	relé contacto común
14:	relé contacto normalmente abierto
15:	AC Tensión de alimentación (L)
16:	AC Tensión de alimentación (N)