E20507

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-E1



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Aplicación		Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF; OOF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	8
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	24
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	8
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Datos mecánicos		
Peso	[g]	51
Tipo de cabezal de detección		recto
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	1

E20507

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-E1

Longitud del cabezal de detección	[mm]	5
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		◐
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		metal silicona
Accesorios		
Componentes incluidos		E20103
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.