E20413


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-R4/0,35M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20054

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi		OKF; OUF
OKF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	40
OUF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	40
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Mekaaniset tiedot		
Tuntopään tyyppi		kulmamalli
Tuntopään halkaisija	[mm]	4
Tuntopään pituus	[mm]	10
Kokonaispituus	[mm]	350

E20413

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-R4/0,35M

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Materiaalit		Adapteri: PPE
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl