
E20495

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-R4



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus		Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita agressiivisia kemikaaleja
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi		OKF; OUF; OOF
OKF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	40
OOF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	200
OUF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	40
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...150
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	62,5
Tuntopään tyyppi		kulmamalli
Tuntopään halkaisija	[mm]	4
Tuntopään pituus	[mm]	10
Kokonaispituus	[mm]	600

E20495

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-R4

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		◐
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20103
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl